

BH RS800 tapis roulant - LCD - home use

Art: 564337 | Marque: BH

gymna

1 487,09 € ~~1 799,40 €~~

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Ce tapis roulant est approprié à une utilisation intensive à domicile (7-20 h/semaine) et offre toutes les possibilités pour un entraînement complet. Avec une vitesse maximale de 20 km/h et une inclinaison jusqu'à 12%, ce tapis roulant est un choix parfait pour la marche ou la course dans votre propre environnement. L'écran LCD est équipé de la technologie i.concept, vous permettant de connecter le tapis roulant à votre application d'entraînement préférée (Zwift, Kinomap, ...)

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES :

- Surface de course confortable (51 x 150 cm).
- Facile à 'replier' pour un gain d'espace - les dimensions de l'appareil plié sont alors de 119 x 91 x 164 cm.
- Commandes via les boutons poussoirs (touches rapides pour la vitesse et l'inclinaison).
- l'absorption des chocs se fait par des élastomères pour réduire les risques de blessure ou de surcharge.
- Moteur DC : 2,0/3,5 CV
- Vitesse de 1 à 20 km/h, par paliers de 0,1 km/h.
- Pente : max. 12%

- Mesure du rythme cardiaque par les poignées ou par la ceinture thoracique analogue ou télémétrique (pas incluse)
- Support de tablette ou smartphone sous l'écran.
- Porte-bidon.
- Clé de sécurité en cas de chute : le moteur se coupe automatiquement.
- 2 pieds réglables pour mettre à niveau tout type de surface.
- 2 roues de transport pour un déplacement rapide et facile de l'appareil.
- Affichage :
 - Écran LCD
 - Connexion Bluetooth i.concept FTMS, pour des applications d'entraînement comme Zwift, Kinomaps, ou avec des accessoires comme une ceinture thoracique, des écouteurs, votre smart watch, ...
 - Connexion jack et USB pour la musique
 - 1 programme de démarrage rapide
 - 8 programmes prédéfinis (profils)
 - 3 profils personnalisables
 - 3 programmes de contrôle du rythme cardiaque
 - test de graisse corporel
 - Paramètres : temps, distance, vitesse (km/h), temps pour 1 km, % de pente, consommation de calories, fréquence cardiaque
 -

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Dimensions LxlxH : 195 x 91 x 164 cm
- Poids : 85 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 130 kg
- Fonctionne sur secteur.