

BH LK6800 tapis roulant - Smart Focus

Art: 564435.D | Marque: **BH**

gymna

7 388,81 € ~~9 235,91 €~~

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Ce tapis de course à bande de roulement large est adapté à un usage professionnel. L'écran Smart Focus est équipé de la technologie tactile la plus rapide, qui permet non seulement d'afficher toutes les informations relatives à l'entraînement, mais aussi de vous connecter aux réseaux sociaux, à Internet, à la télévision et aux applications. La formation en toute connectivité est possible!

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES:

- Grande surface de marche (55 x 161 cm) pour un entraînement confortable et sûr.
- Absorption des chocs pour réduire les risques de blessures ou de surcharge.
- Moteur : 5.0 HP AC
- Vitesse de 0,5-25 km / h.
- Pente standard : max. 15%.
- 28 profils d'exercice.

- Mesure de la fréquence cardiaque via les poignées ou la ceinture thoracique (incluse)
- Ventilateur et support de tablette sous l'écran ?
- Double support pour bouteille d'eau, clés, ...
- Connexion pour lecteur mp3
- Arrêt d'urgence par bouton d'urgence et par clip.
- 2 pieds réglables pour mettre à niveau sur tout type de surface.
- 2 roues de transport pour un déplacement rapide et facile de l'appareil.
- Affichage :

- o Écran tactile couleur de 16 pouces

- o Technologie d'écran tactile la plus rapide grâce à l'interface FitFeel

- o Connectivité aux réseaux sociaux, à l'internet, à la télévision et aux applications

- o Système de connexion pour chaque utilisateur avec stockage des données et des

entraînements

- o Port USB

- o Compatible avec les smartphones et les iPods

- o Connectivité Bluetooth

- o Port CSAFE

- o 1 programme manuel

- o 7 programmes prédéfinis (profils)

- o Test de condition physique pour les hommes et les femmes

- o Programme de contrôle de la fréquence cardiaque

- o Paramètres : vitesse, temps, distance, consommation de calories, inclinaison et

fréquence cardiaque.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Mesures : L x l x H : 222 x 93 x 155 cm
- Poids : 182 kg
- Poids maximal de l'utilisateur : 180 kg
- Fonctionne sur le courant de secteur