

# BH Super Khronos vélo elliptique - TFT multimédia **gymna**

- noir

Art: 564322.N | Marque: BH



## Informations sur le produit

Cross-ergomètre à enjambée basse, convient aussi bien à un usage professionnel léger qu'à un usage domestique. Grâce à la grande longueur des foulées et à la largeur minimale entre les écailles du pied, le mouvement est très confortable et naturel, sans perdre en intensité. L'écran multimédia avec la technologie "Touch & Fun" rend tout beaucoup plus amusant : surfer sur Internet, lire vos e-mails, regarder des films sur YouTube ou Netflix, connecter avec les applis favoris, se promener dans les parcours vidéo virtuels. S'entraîner n'a jamais été aussi facile !

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES :

- Accès facile grâce à la basse enjambée et à la structure ouverte.
- Résistance magnétique, système d'inertie équivalent à 35 kg.
- 24 niveaux de résistance, réglables via l'écran tactile couleur.
- Mesure du rythme cardiaque par les poignées ou par la ceinture thoracique (pas incluse).
- Support de tablette ou téléphone universelle.
- Porte-bidon.
- Pédales antidérapants, que 11 cm de distance entre les pédales.
- Foulée de 51 cm assure un mouvement très confortable et naturel.
- 4 pieds réglables pour mettre à niveau tout type de surface.
- 2 roues de transport pour un déplacement rapide et facile de l'appareil.
- Affichage :
  - Écran tactile couleur de 10 pouces, technologie « Touch & Fun » Multimédia
  - Accès WiFi à YouTube, Google, Facebook, ...
  - Connexion bluetooth FTMS, pour les applications d'entraînement comme Zwift, Kinomap, ou avec une ceinture thoracique, des écouteurs, votre smart watch, ...

- 1 programme de démarrage rapide
- 16 programmes prédéfinis (profils)
- 1 programme en wattage constant
- 5 utilisateurs librement programmable
- 3 programmes de contrôle du rythme cardiaque
- 1 test d'aptitude
- HIIT
- Paramètres : temps, distance, vitesse (km/h)/RPM, puissance, consommation de calories, fréquence cardiaque

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:**

- Dimensions Lxlxh : 210 x 74 x 170 cm
- Poids : 74 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 150 kg
- Fonctionne sur secteur.