

BH RC12 tapis roulant - TFT

Art: 564340.N | Marque: BH

gymna

3 499,40 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Ce tapis roulant pourvu d'une surface de course extra large est approprié à un usage semi-professionnel (> 20 h/semaine) et offre toutes les possibilités d'un tapis roulant professionnel. L'écran de la technologie "Touch & Fun" rend l'effort beaucoup plus amusant puisqu'il permet de surfer sur Internet, de lire ses e-mails, de regarder des films sur YouTube et de parcourir les routes virtuelles en vidéo tout en courant. S'entraîner n'a jamais été aussi facile ! **CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES :**

- Grande surface de course (55 x 155 cm) pour un entraînement confortable et sûr.
- Commande via les touches (raccourcis de vitesse et d'inclinaison) ou via l'écran tactile couleur.
- Système Flex + Smart Konik : l'absorption des chocs se fait en deux étapes pour réduire le risque de blessure ou de surcharge.
- Moteur : 3 CV en continu/4,5 CV en pointe
- Vitesse de 1 à 22 km/h, par paliers de 0,1 km/h.

- Pente : max. 15%
- Mode ECO : permet d'économiser jusqu'à 25% d'énergie
- Mesure du rythme cardiaque par les poignées ou par la ceinture thoracique (incluse)
- Ventilateur et support de tablette.
- Porte-bidon.
- Clé de sécurité en cas de chute : le moteur se coupe automatiquement.
- 2 pieds réglables pour mettre à niveau tout type de surface.
- 2 roues de transport pour un déplacement rapide et facile de l'appareil.
- Affichage :
 - Écran tactile couleur de 9 pouces, technologie "Touch & Fun
 - Accès WiFi à YouTube, Google, Facebook, routes virtuelles...
 - Connexion jack et USB pour la musique
 - 1 programme de démarrage rapide
 - 36 programmes prédéfinis (profils)
 - 1 utilisateur librement programmable
 - 1 programme de contrôle du rythme cardiaque
 - Paramètres : temps, distance, vitesse (km/h), temps pour 1 km, % de pente, consommation de calories, fréquence cardiaque

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Dimensions LxLxH : 210 x 94 x 148 cm
- Poids : 137 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 150 kg
- Fonctionne sur secteur.