

BH XTB vélo ergomètre - TFT multimédia - noir

gymna

Art: 564303 | Marque: BH



Informations sur le produit

Ergonomique et stable, ce vélo à enjambée basse convient aussi bien à un usage professionnel léger qu'à un usage domestique. L'écran multimédia avec la technologie "Touch & Fun" rend le vélo beaucoup plus amusant : surfer sur internet, lire vos e-mails, regarder des films sur Youtube ou Netflix, connecter avec les appli favoris, tout en pédalant. S'entraîner n'a jamais été aussi facile !

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES :

- Accès facile grâce à la basse enjambée et à la structure ouverte.
- Cadre renforcé pour une meilleure stabilité.
- Résistance magnétique, volant d'inertie de 6,5 kg.
- 24 niveaux de résistance, réglables via l'écran tactile couleur.
- Mesure du rythme cardiaque par les poignées ou par la ceinture thoracique (pas incluse).
- Support de tablette ou téléphone universelle.
- Porte-bidon.
- Pédales auto-réglables avec sangles pour les pieds.
- Selle de forme anatomique, réglable verticalement et horizontalement.
- 4 pieds réglables pour mettre à niveau tout type de surface.
- 2 roues de transport pour un déplacement rapide et facile de l'appareil.
- Affichage :
 - Écran tactile couleur de 10 pouces, technologie Touch & Fun Multimédia.
 - Accès WiFi à YouTube, Google, Facebook, ...
 - Connexion Bluetooth FTMS, pour les applications d'entrainement comme Zwift, Kinomaps, ou avec une ceinture thoracique , des écouteurs, votre smartwatch, ...
 - 1 programme de démarrage rapide
 - 16 programmes prédéfinis (profils)
 - 1 programme en wattage constant

- 5 utilisateurs librement programmable
- 3 programmes de contrôle du rythme cardiaque
- 1 test d'aptitude
- HIIT
- Paramètres : temps, distance, vitesse (km/h)/RPM, puissance, consommation de calories, fréquence cardiaque

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Dimensions LxLxH : 130 x 62 x 156 cm
- Poids : 53 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 130 kg
- Fonctionne sur secteur.

Spécifications

- Dimensions LxLxH: 130 x 61 x 150 cm
- Poids: 56,5 kg
- Poids max. de l'utilisateur: 130 kg
- Fonctionne sur secteur.