

# BH TFR Ergo vélo assis - TFT multimédia - noir

**gymna**

Art: 564312 | Marque: BH



## Informations sur le produit

Ergonomique et stable, ce vélo assis à enjambée basse convient aussi bien à un usage professionnel léger qu'à un usage domestique. Le support lombaire donne une sécurité et confort supplémentaire aux gens qui ont de problèmes de balance, du dos, ... L'écran multimédia avec la technologie "Touch & Fun" rend le vélo beaucoup plus amusant : surfer sur internet, lire vos e-mails, regarder des films sur YouTube ou Netflix, connecter avec les appli favoris, tout en pédalant. S'entraîner n'a jamais été aussi facile !

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES :

- La basse enjambée et la structure ouverte rendent le vélo facilement accessible.
- Résistance magnétique, volant d'inertie équivalent à 12 kg.
- 24 niveaux de résistance, réglables via l'écran tactile couleur.
- Mesure du rythme cardiaque par les poignées ou par la ceinture thoracique (pas incluse).
- Support de tablette ou téléphone universelle.
- Porte-bidon.
- Pédales auto-réglables avec sangles pour les pieds.
- Selle XXL, réglable horizontalement.
- 4 pieds réglables pour mettre à niveau tout type de surface.
- 2 roues de transport pour un déplacement rapide et facile de l'appareil.
- Affichage :
  - Écran tactile couleur de 10 pouces, technologie « Touch & Fun » multimédia.
  - Accès WiFi à YouTube, Google, Facebook, ...
  - Connexion Bluetooth FTMS, pour les applications d'entraînement comme Zwift, Kinomaps, ou avec une ceinture thoracique, des écouteurs, votre smartwatch...
  - 1 programme de démarrage rapide
  - 16 programmes prédéfinis (profils)

- 1 programme en watt constant (50 à 280 Watt)
- 5 utilisateurs librement programmable
- 3 programmes de contrôle du rythme cardiaque
- 1 test d'aptitude
- HIIT
- Paramètres : temps, distance, vitesse (km/h)/RPM, puissance, consommation de calories, fréquence cardiaque

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:**

- Dimensions Lxlxh : 167 x 68 x 130 cm
- Poids : 57,8 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 130 kg
- Longueur de l'utilisateur: entre 160 et 205 cm
- Fonctionne sur secteur.