

BH Inertia tapis roulant G588 - LED

gymna

Art: 565031 | Marque: BH



Informations sur le produit

Ce tapis roulant à large bande de roulement est adapté à une utilisation professionnelle. L'écran LED rend l'entraînement clair : suivez la progression de votre entraînement, recevez des instructions et restez informé de la vitesse, du temps, de la distance, des calories, de la puissance et de la fréquence cardiaque. L'entraînement n'a jamais été aussi fluide et contrôlé !

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

- Grande surface de course (55 x 155 cm) pour un entraînement confortable et sûr.
- Surface de course en PVC : recyclable, antichoc, flexible et antidérapante.
- Système d'absorption Pro-Tonic Smart Impact : 10 élastomères permettent d'absorber les chocs progressivement. Doux à l'impact, plus dur à la répulsion. Cela réduit le risque de blessure ou de surutilisation, mais facilite également le maintien d'une vitesse constante pendant la course.
- Profils latéraux en aluminium avec surface antidérapante.
- Moteur : 3,5 HP AC
- Vitesse de 0,8 à 22 km/h
- Inclinaison : jusqu'à 15%
- Mesure de la fréquence cardiaque via les poignées ou via la ceinture thoracique (incluse).
- Support pour tablette sous l'écran.
- Double support pour bouteille d'eau, clés, ...
- Connexion USB pour charger le smartphone, etc.
- Arrêt d'urgence via le bouton d'urgence.
- Pieds réglables pour mettre à niveau tout type de surface.
- 2 roues de transport pour un déplacement rapide et facile de l'appareil.
- Affichage : écran LED
 - Affichage graphique de la progression de l'entraînement.
 - Affichage alphanumérique des instructions avant et pendant l'entraînement.

- programmes : 8 programmes pré-réglés (profils) avec 4 niveaux de résistance, 1 programme utilisateur librement personnalisable, programme de test, programme contrôlé par la fréquence cardiaque, test de condition physique.
- Paramètres : vitesse, temps, distance, consommation de calories, inclinaison et fréquence cardiaque.
- Connectivité Bluetooth FTMS: pour connecter l'appareil à un smartphone ou à des applications d'entraînement.

Spécifications

- Dimensions: L x l x H: 200 x 93 x 148 cm.
- Poids: 137 kg.
- Poids maximal de l'utilisateur: 150 kg.
- Alimentation: secteur.