

Toorx Professional Race Cross Pro - tapis de course ***gymna***

incurvé - auto-alimenté

Art: 576568 | Marque: **TOORX**



Informations sur le produit

Le **tapis de course incurvé Toorx Professional** est le tapis de course idéal pour l'entraînement HIIT - High Intensity Interval Training. **Pas de moteur** - l'utilisateur met lui-même la bande en mouvement - ce qui est très économe en énergie.

DES PAS AU SPRINT COMPLET

- **surface de course incurvée** permet à l'utilisateur de déterminer sa propre vitesse de course.
 - plus l'on se tient à l'avant (côté moniteur) de la bande de roulement, plus la vitesse est élevée.
- **6 niveaux de résistance** permettent - avec la force que l'on applique - une grande variation de l'intensité de l'entraînement.
 - des pas lents sans résistance au sprint complet, explosif et illimité.
- l'utilisateur brûle jusqu'à 30% de calories en plus qu'avec un tapis de course traditionnel.

COURIR SUR DES LATTES D'ALUMINIUM

- la bande de roulement est constituée de lamelles d'aluminium recouvertes de polyuréthane
 - pour une adhérence maximale et un mouvement silencieux.
 - peu d'entretien nécessaire.
- la bande glisse sur des roulements à billes

MULTI-MAIN COURANTE

- mains courantes avec différents supports pour s'entraîner dans une position optimale en fonction de l'objectif et de l'intensité.
- ergonomie adaptée à chaque taille et à chaque corpulence.
- entraînement sûr et intensif.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- équipé d'un écran LCD inclinable affichant divers programmes et paramètres d'entraînement:

- programmes : intervalle 20-10 ou 10-20, intervalle personnalisé, temps, distance, calories ou HF
- paramètres : vitesse, temps, distance, calories, watts, fréquence cardiaque et cadence
- choix entre 6 niveaux de résistance (magnétique)
- porte-bouteille
- cadre et poignée en acier robuste
- 2 roues de transport pour faciliter le déplacement de l'appareil
- récepteur de fréquence cardiaque intégré - ceinture thoracique incluse
- convient à un usage professionnel
- normes de sécurité : conforme aux normes EN20957-1 / EN957-2 classe S

Spécifications

- vitesse : max. 40 km/h (mais en réalité illimitée)
- pas d'alimentation électrique nécessaire, auto-alimenté
- dimensions de la surface de roulement : 162 x 45 cm
- dimensions totales (L x L x H) : 180 x 89 x 142 cm
- poids total : 155 kg
- poids max. de l'utilisateur : 180 kg