


Piste de sprint premium indoor - avec chiffres +

gymna

START + marquage - tufté - 10 x 1.33 m - noir

Art: 581190



Informations sur le produit

Sprinttrack PREMIUM - La piste de sprint ultime pour la rééducation fonctionnelle et l'entraînement

Le **Sprinttrack PREMIUM** est une piste de sprint professionnelle en gazon artificiel spécialement conçue pour une utilisation intensive dans les environnements de rééducation et d'entraînement. Cette piste de sprint de haute qualité se distingue par ses lignes entièrement tissées à la machine - une solution durable où les marquages - '**Start**', '**Finish**' et les **lignes numérotées** - sont **tuftés** dans le gazon lui-même, et ne s'effacent donc jamais ou ne s'usent pas. Cela garantit un soutien visuel toujours clair pendant les exercices tels que les sprints, les poussées de luge, la technique de course, l'entraînement à la mobilité et le renforcement musculaire.

La piste est fabriquée en gazon artificiel en polyéthylène solide, avec des fibres courtes et robustes et un support renforcé, ce qui garantit une stabilité, une sécurité et une résistance à l'abrasion optimales. Grâce à sa structure perméable à l'eau et à son excellente résistance aux UV, la piste reste en excellent état même en cas d'utilisation fréquente et intensive. Avec un choix de cinq couleurs élégantes (vert, bleu, anthracite, noir ou rouge), cette piste de sprint s'intègre sans effort dans toute salle d'exercice ou aire d'entraînement moderne.

Avantages

- Lignes durables : entièrement tuftées à la machine - pas de peinture ni d'abrasion
- Aspect élégant et professionnel : marquages clairs pour un entraînement efficace
- Conçue pour une utilisation fonctionnelle intensive : idéale pour la rééducation, le sport et la musculation
- Surface facile à entretenir et hygiénique
- Surface sûre et stable pour différents groupes cibles
- Choix de cinq couleurs : vert mousse, bleu, anthracite, noir ou rouge brique

Caractéristiques techniques

- Matériau des poils : 100% polyéthylène
- Hauteur de la pile : 15 mm ($\pm 5\%$)
- Poids total : $\pm 2\,665$ g/m²
- Doublure : blanche, tuftée à la machine
- Méthode de production : tufté avec un support en polypropylène renforcé et une finition en polyuréthane
- Résistance aux UV : 1 000 KLY
- Dimensions disponibles :
 - Largeur : 1 330 mm ou 2 000 mm
 - Longueur : 10 400 mm / 15 400 mm / 20 400 mm
- Densité de couture : 81 900 points par m² ($\pm 10\%$)