

BH RS800 loopband - LCD - home use

gymna

Art: 564337 | Merk: BH



Productinformatie

Deze loopband is geschikt voor intensief thuisgebruik (7 - 20 u/week) en biedt alle mogelijkheden voor een complete training. Met een maximale snelheid van 20 km/u en helling tot 12% is deze loopband een perfecte keuze voor stappen of lopen in uw eigen omgeving. Het LCD scherm is uitgerust met i.concept technologie waardoor je de loopband met je favoriete trainingsapp (Zwift, Kinomaps, ...) kunt connecteren.

SPECIFIEKE KENMERKEN:

- Comfortabel loopoppervlak (51 x 150 cm).
- Loopvlak is makkelijk opklapbaar om ruimtebesparend te werken - voetafdruk toestel wordt dan 119 x 91 x 164 cm.
- Bediening via druktoetsen (sneltoetsen voor snelheid en helling).
- absorptie van schokken via elastomeren om risico op blessures of overbelasting te verminderen.
- DC motor: 2,0/3,5 PK (piek/continu)
- Snelheid van 1-20 km/u, in stappen van 0,1 km/u.
- Helling: max. 12%
- Hartslagmeting via handvaten of via borstgordel - bluetooth of analoog (niet meegeleverd)
- Tablet - of smartphonehouder onder display.
- Bidonhouder.
- Noodstop via magneet en clipbevestiging.
- 2 aanpasbare pootjes voor nivellering van elk type ondergrond.
- 2 transportwielen voor snelle en makkelijke verplaatsing van het toestel.
- Display:
 - LCD
 - i.concept bluetooth FTMS: connectie mogelijk met trainingsapps zoals Zwift, Kinomap, of met bluetooth accessoires zoals borstband, smart watch, koptelefoon, ...
 - Jack en USB aansluiting voor muziek

- 1 quick start programma
- 8 preset programma's (profielen)
- 3 aanpasbare profielen
- 3 hartslaggestuurde programma's
- body fat test
- Parameters: tijd, afstand, snelheid (km/u), tijd voor 1 km, helling %, calorieverbruik, hartslag

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Afmetingen LxBxH : 195 x 91 x 164 cm
- Gewicht: 85 kg
- Max. gebruikersgewicht: 130 kg
- Werkt op netstroom.