

BH RS900 loopband - LED - home use

gymna

Art: 564335 | Merk: [BH](#)



Productinformatie

Deze loopband met breed loopvlak is geschikt voor intensief thuisgebruik (7 - 20 u/week) en biedt alle mogelijkheden van een professionele loopband. Het grote LED scherm is uitgerust met I.concept technologie waardoor je de loopband met je favoriete trainingsapp (Zwift, Kinomaps, ...) kunt connecteren.

SPECIFIEKE KENMERKEN:

- Groot loopoppervlak (55 x 150 cm) voor een comfortable en veilige workout.
- Loopvlak is makkelijk opklapbaar om ruimtebesparend te werken - voetafdruk toestel wordt dan 137 x 92 x 166 cm.
- Bediening via druktoetsen onder het scherm en sneltoetsen voor snelheid en helling op het scherm.
- Instant bedieningsknoppen op zijbarren voor snelle aanpassing van snelheid of helling.
- absorptie van schokken via elastomeren om risico op blessures of overbelasting te verminderen.
- DC motor: 2,5/4 PK (piek/continu)
- Snelheid van 1-22 km/u, in stappen van 0,1 km/u.
- Helling: max. 15%
- Hartslagmeting via handvaten of via borstgordel - bluetooth of analoog (niet meegeleverd)
- Tablet - of smartphonehouder onder display.
- Bidonhouder.
- Noodstop via magneet en clipbevestiging.
- 2 aanpasbare pootjes voor nivellering van elk type ondergrond.
- 2 transportwielen voor snelle en makkelijke verplaatsing van het toestel.
- Display:
 - LED touchscreen
 - i.concept bluetooth FTMS: connectie mogelijk met trainingsapps zoals Zwift, Kinomap, of met bluetooth accessoires zoals borstband, smart watch, koptelefoon, ...

- Jack en USB aansluiting voor muziek (ingebouwde speakers)
- 1 quick start programma
- 8 preset programma's (profielen)
- 3 aanpasbare profielen
- 3 hartslaggestuurde programma's
- Parameters: tijd, afstand, snelheid (km/u), tijd voor 1 km, helling %, calorieverbruik, hartslag

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Afmetingen LxBxH : 200 x 92 x 159 cm
- Gewicht: 114 kg
- Max. gebruikersgewicht: 150 kg
- Werkt op netstroom.